



Cilindro-skirstytuvo kombinacija DNCV-32- -PPV-A-5/2LAD

Gaminio numeris: 536428

FESTO

Su diagnostiniu moduliu.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	70 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Nominalus DC įtampos lygis	24 V
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: žemos srovės fazė: 0,5 W, aukštos srovės fazė: 1,23 W
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick
Dempferiavimo ilgis	20 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	415 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	483 N
Judanti masė	162 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	36 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	900 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	9 g
Elektrinis pajungimas	8-poliai M12x1 Kištukas apvalios konstrukcijos
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Integruotas slopintuvas
Pneumatinis pajungimas, portas 5	Integruotas slopintuvas
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas