

Aktyvuotos anglies filtras MS4-LFX-1/8-U-Z

Gaminio numeris: 536710

FESTO

Metalizuota kolba, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	Aktyvuotos anglies filtrai
Taurės apsauga	integruota kaip metalinė apsauga
Įėjimo slėgis 1	0 ... 14 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	250 l/min
Darbinė terpė	išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 0,01 µm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	1.7.1 pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	5 ... 30 °C
Liekamasis tepalas	0,003 mg/m ³
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	350 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie filtrą	Aktyvuota anglis
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	Padengtas aliuminiu Aluminio liejinys
Informacija apie peržiūros langą	PA