


Maitinimo modulis CDVI5.0-EBX-DN

Gaminio numeris: 536815

FESTO

Skirstytuvų salai CDVI, Clean Design.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Ilgis | 56 mm |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 2 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 |
| Produkto svoris | 510 g |
| Montavimo tipas | Su vidiniu sriegiu ir fiksavimo varžtu. |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |