


Smulkus filtras

MS6-LFM-3/8-BRM-DA-Z

Gaminio numeris: 536837

FESTO

1µm filtras, plastikinė kolba, plastikinė kolbos apsauga, rankinis kondensato išleidimas, su slėgio skirtumo indikacija, kryptis iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	1 µm
Filtro efektyvumas	99,99 %
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm ³
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Diferencinis slėgis	Vaizdinis indikatorius
Įėjimo slėgis 1	0 ... 20 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	700 l/min
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	2.7.3 pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,5 mg/m ³
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	600 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie filtrą	Boro silikato pluoštas
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC