

Smulkus filtras

MS6N-LFM-1/2-BRV-DA

Gaminio numeris: 536859

FESTO

1 µm filtras, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, su monometru, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydis	6
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Filtravimo laipsnis	1 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Oro švarumo klasė išėjime	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	950 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	140 l/min
Filtro efektyvumas	99,99 %
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm ³
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,5 mg/m ³
Diferencinis slėgis	Vaizdinis indikatorius
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/2 NPT
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material bowl	PC
Material seals	NBR
Informacija	atitinka RoHS
Produkto svoris	600 g