


Smulkus filtras

MS6N-LFM-1/2-BRV-DA-Z

Gaminio numeris: 536862

FESTO

1 µm filtras, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, su monometru, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Serijos | MS |
| Dydis | 6 |
| Konstrukcija | Pluoštinis filtras |
| Filtravimo laipsnis | 1 µm |
| Kondensato drena | Pilnai automatizuota |
| Darbinis slėgis | 2 ... 12 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| Oro švarumo klasė išėjime | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 950 l/min |
| Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei | 140 l/min |
| Filtro efektyvumas | 99,99 % |
| Maksimalus kondensato kiekis | 38 cm ³ |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Liekamasis tepalas | 0,5 mg/m ³ |
| Diferencinis slėgis | Vaizdinis indikatorius |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 1/2 NPT |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Material filter | Boro silikato pluoštas |
| Material bowl | PC |
| Material seals | NBR |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Produkto svoris | 600 g |