

Solenoido ritė

MSFG-24-EX

Gaminio numeris: 536931

FESTO

With knurled nut and spring washer.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Minimalus paėmimo laikas	10 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 4.5 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX kategorijos dujos	II 3G
ATEX kategorijos dulkės	II 3D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogiimo	Ex nA IIC T4 X Gc
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogiimo	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Nesprogi aplinkos temperatūra	-5 °C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Maksimalus įtempimo momentas, kištuko lizdas	0,4 Nm
Produkto svoris	55 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai MSSD-F kištuko stabilizatoriai
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Duroplast Varis Plienas
Material winding	Varis