



# Priartėjimo jutiklis SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-EX

Gaminio numeris: 536956

FESTO

elektrinis, bekontaktinis, dviejų laidų Namur- tipo išpildymas,  
pavaroms su T- grioveliu, montavimas iš viršaus, su kabeliu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
Atitinka standartus	EN 60947-5-6
Leidimas	RCM Mark
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
ATEX kategorijos dujos	II 1G
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex ia IIC T4...T6 Ga
ATEX kategorijos dulksės	II 1D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex ia IIIC T95°C Da
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Da (RU) EPL Db (IN) EPL Dc (RU) EPL Ga (RU) EPL Gb (IN) EPL Gc (RU)
Nesprogi aplinkos temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +70°C
Skyriaus sertifikatas	KEMA 04 ATEX 1114 X
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matavimo principas	Magnetinis induktyvinis
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	NAMUR
Komutavimo elemento funkcija	NAMUR
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	≤ 0,5 ms
išjungimo laikas	≤ 0,5 ms
Maksimali išėjimo srovė Namur darbo režime	4,5 mA
Liekamoji srovė	< 0,7 mA
Atsparumas trumpam jungimui	visoms elektrinėms jungtims
Nominali veikimo įtampa DC	8,2 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Kabelio ilgis	5 m
Material cable sheath	PVC
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	70 g
Material housing	PA
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67