



Paskirstymo modulis MS6-FRM-3/8-I-Z

Gaminio numeris: 536973

FESTO

Su integruota negrįžimo funkcija, srauto kryptis: iš dešinės į kairę



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas su atbulinio vožtuvo funkcija
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1→2	5.500 l/min
Srauto išėjimas viršuje	2.900 l/min
Srauto išėjimas apačioje	3.200 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	400 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu