


Paskirstymo modulis MS4N-FRM-1/8-I-Z

Gaminio numeris: 536980

FESTO

Su integruota negrįžimo funkcija, srauto kryptis: iš dešinės į kairę



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas su atbulinio vožtuvo funkcija
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1→2	1.200 l/min
Srauto išėjimas viršuje	500 l/min
Srauto išėjimas apačioje	500 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	160 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 4	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu