

Vienkryptis droselis GRLA-1/8-QS-8-RS-MF-D

Gaminio numeris: 537073

FESTO

Su įsriegtu varžtu ir sujungiama veržle, didelis srauto debitas



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu Su išoriniu sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	475 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	325 ... 500 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Leidimas	Germanischer Lloyd
Montavimo pozicija	Bet koks
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 → 0bar	720 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 → 0bar	610 ... 760 l/min
Saugojimo temperatūra	-10 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	5 Nm
Produkto svoris	40 g
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR
Medžiagos informacija, tuščiaiduris varžtas	Aliuminio liejinys anoduotas
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Medžiagos informacija, įsriegimo galvutė	Aliuminio liejinys anoduotas
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Cinkuota