


# Sub-base-SET MS12-AGF

Gaminio numeris: 537135

FESTO

Iš MS serijos, su G sriegiu.



## Tech. Duomenys

| Savybės                          | Reikšmė                                      |
|----------------------------------|--|
| Dydis                            | 12   |
| Serijos                          | MS   |
| Montavimo pozicija               | Bet koks                                     |
| Darbinė terpė                    | Oro kokybės klasė 5:7:- pagal DIN ISO 8573-1 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC    | 2 - Moderate corrosion stress                |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Saugojimo temperatūra            | -10 ... 60 °C                                |
| Terpės temperatūra               | -10 ... 60 °C                                |
| Produkto svoris                  | 1.300 g                                      |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1   |
| Informacija                      | atitinka RoHS                                |
| Material of connecting plate     | Padengtas aliuminiu                          |
| Material seals                   | NBR  |