


# Smulkus filtras MS4N-LFM-1/4-BUV-DA-Z

Gaminio numeris: 537220

FESTO

1 µm filtras, metalinė kolba, automatinis kondensato išleidimas, su monometru, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dydis                                 | 4                                                                 |
| Serijos                               | MS                                                                |
| Montavimo pozicija                    | vertikalus +/- 5°                                                 |
| Filtravimo laipsnis                   | 1 µm                                                              |
| Filtro efektyvumas                    | 99,99 %                                                           |
| Kondensato drena                      | Pilnai automatizuota                                              |
| Konstrukcija                          | Pluoštinis filtras                                                |
| Maksimalus kondensato kiekis          | 25 ml                                                             |
| Taurės apsauga                        | integruota kaip metalinė apsauga                                  |
| Diferencinis slėgis                   | Vaizdinis indikatorius                                            |
| Iėjimo slėgis 1                       | 2 ... 12 bar                                                      |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 180 l/min                                                         |
| Darbinė terpė                         | Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 2                                                                 |
| Saugojimo temperatūra                 | -10 ... 60 °C                                                     |
| Oro švarumo klasė išėjime             | 2.7.3 pagal DIN ISO 8573-1                                        |
| Terpės temperatūra                    | 5 ... 60 °C                                                       |
| Liekamasis tepalas                    | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Aplinkos temperatūra                  | 5 ... 60 °C                                                       |
| Produkto svoris                       | 350 g                                                             |
| Montavimo tipas                       | su priedais<br>Pasirenkamas<br>Instaliavimas į liniją             |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | NPT1/4-18                                                         |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | NPT1/4-18                                                         |
| Informacija                           | Be vario ir PTFE.                                                 |
| Informacija apie sandariklius         | NBR                                                               |
| Informacija apie filtrą               | Boro silikato pluoštas                                            |
| Informacija apie tvirtinimą           | Padengtas aliuminiu                                               |
| Informacija apie kolbą                | Padengtas aliuminiu<br>Aluminio liejinys                          |
| Informacija apie peržiūros langą      | PA                                                                |