



# Filtras-regulatorius LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H

Gaminio numeris: 537645  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Maksimalus slėgis išėjime 7 bar., be manometro, su 40 μ filtru.  
Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė   |
|---------------------------------------|---|
| Dydis                                 | Mini  |
| Plotis                                | 44 mm   |
| Serijos                               | DB  |
| Vykdklikio užraktas                   | Pasukama rankenėlė su užraktu   |
| Montavimo pozicija                    | vertikalus +/- 5°   |
| Filtravimo laipsnis                   | 40 μm   |
| Kondensato drena                      | pusiau automatinis  |
| Konstrukcija                          | Filtras regulatorius be manometro   |
| Valdiklio funkcija                    | su antriniu išmetimu<br>su grįžtamu srautu  |
| Manometras                            | Prepared for G1/8   |
| Operating pressure MPa                | 0,15 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis                       | 1,5 ... 10 bar  |
| Slėgio valdymo diapazonas             | 0,5 ... 7 bar   |
| Maksimali slėgio histerezė            | 0,5 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas | >= 1.200 l/min  |
| Darbinė terpė                         | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertinės dujos                   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 1 - Low corrosion stress  |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Oro švarumo klasė išėjime             | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertinės dujos               |
| Terpės temperatūra                    | -5 ... 50 °C  |
| Aplinkos temperatūra                  | -5 ... 50 °C  |
| Produkto svoris                       | 200 g   |
| Montavimo tipas                       | Instaliavimas į liniją<br>Su kiauryme<br>Su tvirtinimo kronšteinu<br>Pasirenkamas |
| Manometro pajungimas                  | G1/8  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | G1/4  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | G1/4  |
| Informacija                           | atitinka RoHS   |
| Material seals                        | NBR   |
| Material rotary knob                  | POM   |
| Material filter                       | PE  |
| Material housing                      | PA - sustiprintas   |
| Material bowl                         | PC  |