

# Oro paruošimo blokad



## FRC-1/4-DB-7-MINI

Gaminio numeris: 537654  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Filtro- reguliatoriaus ir tepalinės rinkinys, maksimalus slėgis išėjime 7 bar., 40 µm filtravimo elementas. Su manometru ir tiesioginio valdymo slėgio reguliatoriumi.

Type to be discontinued. Available until 2027. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Plotis	88 mm
Serijos	DB
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtru reguliatorius su tepaline
Filtravimo laipsnis	40 µm
Valdiklio funkcija	su antriniu išmetimu su grįžtamam srautu
Manometras	su manometru
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	>= 650 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertinės dujos
Aprobuotos alyvos	speciali Festo alyva 1 litro talpose Užsakymo numeris: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Klampa 32mm <sup>2</sup> /s prie 40°C ISO klasė VG 32 to ISO 3448
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [07:08: -] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	300 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su kiauryme Su tvirtinimo kronšteinu Pasirenkamas
Manometro pajungimas	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4

Savybės	Reikšmė
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	PA - sustiprintas
Material bowl	PC