



Oro paruošimo blokad

FRC-1/8-DB-7-5M-MINI

Gaminio numeris: 537659

FESTO

Filtro- reguliatoriaus ir tepalinės rinkinys, maksimalus slėgis išėjime 7 bar., 5 μm filtravimo elementas. Su manometru ir tiesioginio valdymo slėgio reguliatoriumi.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Plotis	88 mm
Serijos	DB
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtru reguliatorius su tepaline
Filtravimo laipsnis	5 μm
Valdiklio funkcija	su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	>= 400 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos
Aprobuotos alyvos	speciali Festo alyva 1 litro talpose Užsakymo numeris: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Klampa 32mm ² /s prie 40°C ISO klasė VG 32 to ISO 3448
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [06:08: -] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Alyvos klampumas	ISO VG 32
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	300 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją Su kiauryme Su tvirtinimo kronšteinu
Manometro pajungimas	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie medžiaga, sukamas mygtukas	POM
Informacija apie filtrą	PE
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Informacija apie kolbą	PC