


# Skirstytuvų sala VTUB

Gaminio numeris: 537662

FESTO

Skirstytuvų sala VTUB.



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės 3/2 atviras, vienos ritės 4/2 bistabilus 4/2 vienos ritės
Skirstytuvo dydis	20 mm
Didžiausias nominalus srautas	1000 l/min at 20 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	200 ... 1.000 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Elektrinis valdymas	Individualus prijungimas Daugiakontaktė jungtis
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	7 mm
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Veikimo būdas	elektrinis
Sandarinimo principas	švelnus
Skirstytuvų salos tipas	24
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Skirstytuvų salos struktūra	Fiksuotas tinklelis
Signal status display	LED
Valdymo slėgis	2 ... 8 bar
Tinkamumas vakuumui	Taip
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Valdomas išmetimo portas 82	Be kanalo
Valdomas išmetimo portas 84	Be kanalo
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	FPM HNBR NBR