


Siųstuvas SOEG-S-M18-K-L

Gaminio numeris: 537691

FESTO

Apvali konstrukcija



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Optoelektroninis
Matavimo metodas	Šviesos barjero optinis jutiklis Siųstuvas
Šviesos tipas	raudonas
Darbo diapazonas	20.000 mm
Aplinkos temperatūra	-25 ... 55 °C
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 36 V
Liekamoji pulsacija	20 %
Tuščiosios veikos srovė	15 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Dydis	M18x1
Montavimo tipas	Su užraktu
Suspaudimo momentas	20 Nm
Produkto svoris	115 g
Material housing	Žalvaris chromu padengta
Material of union nut	Žalvaris chromu padengta
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 55 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L