


Imtuvas SOEG-E-M18W-NA-K-2L

Gaminio numeris: 537710
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Apvali konstrukcija, su 90° pasukimo spinduliu

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Optoelektroninis
Matavimo metodas	Šviesos barjero optinis jutiklis Imtuvas
Darbo diapazonas	20.000 mm
Aplinkos temperatūra	-25 ... 55 °C
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Antivalentinis
Maksimalus perjungimo dažnis	1.000 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 36 V
Liekamoji pulsacija	20 %
Tuščiosios veikos srovė	10 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	4-šerdys Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Dydis	M18x1
Montavimo tipas	Su užraktu
Suspaudimo momentas	20 Nm
Produkto svoris	124 g
Material housing	Žalvaris chromu padengta
Material of union nut	Žalvaris chromu padengta
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Darbinis rezervinis monitorius	LED žalias
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 55 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L