

Šarnyro flanšas SNCL-25-R3

Gaminio numeris: 537797

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Paremtas standartu	ISO 21287
Variantai	Padidinta apsauga nuo korozijos
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	41 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Aliuminio liejinys Su apsaugine danga
Material bearing	Plastinis
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis