



Fieldbus adapteris FBA-PB-SUB-9-3XM12

Gaminio numeris: 537934

Nebetiekiamas produktas

[Profibus pajungimui](#)

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	PROFIBUS
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	9
Electrical connection 1, occupied pins/wires	7
Electrical connection 1, type of mounting	2 screws 4-40 UNC
Electrical connection 2, function	Controller side Incoming bus connection (A), outgoing bus connection (B), power supply bus (C)
Electrical connection 2, design	rund (A), (B), (C)
Electrical connection 2, connection type	Plug connector (A), socket (B), plug connector (C)
Electrical connection 2, cable outlet	Straight (A), (B), (C)
Electrical connection 2, connection technology	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Kabelio ilgis	0,11 m
Kabelio skersmuo	6 mm
Kabelio struktūra	7x0,14 Ekranuotas
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,14 mm ²
Apsaugos klasė	IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)