



Priartėjimo jutiklis SIEN-M30NB-NS-K-L-PA

Gaminio numeris: 538334
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su kabeliu, ne vieno lygio montavimas

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	apvalus
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Matavimo principas	Induktyvinis
Nominalus suveikimo atstumas	15 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	12,15 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0.35 - 0.5 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.6 - 1.0 Varis = 0.25 - 0.45 Žalvaris = 0.35 - 0.5 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Kartojimo tikslumas	0,3 mm
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Histerezė	0,45 ... 2,25 mm
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	500 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 1,8 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	≤ 15 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Dydys	M30
Montavimo tipas	Su užraktu
Suspaudimo momentas	5 Nm
Instaliavimo tipas	neišsikišantis
Produkto svoris	158 g
Material housing	PA - sustiprintas
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	0 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress