



Priartėjimo jutiklis SIED-M12B-ZS-K-L-PA

Gaminio numeris: 538336

FESTO

Su kabeliu, vieno lygio montavimas



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Konstrukcija | apvalus |
| Atitinka standartus | EN 60947-5-2 |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| Matavimo principas | Induktyvinis |
| Nominalus suveikimo atstumas | 2 mm |
| Garantuojamas suveikimo atstumas | 1,62 mm |
| Redukcijos faktoriai | Aliuminis = 0.35 - 0.5 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.6 - 1.0 Varis = 0.25 - 0.45 Žalvaris = 0.35 - 0.5 Plienas, St 37 = 1.0 |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Kartojimo tikslumas | 0,04 mm |
| Jungiklio išėjimas | bekontaktis 2 laidų |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai atviras kontaktas |
| Histerezė | 0,06 ... 0,3 mm |
| Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė | 60 Hz |
| Maksimalus perjungimo dažnis, kintama srovė | 20 Hz |
| Maksimali išėjimo srovė | 100 mA |
| Įtampos kritimas | ≤ 6 V |
| Minimali apkrovos srovė | 3 mA |
| Atsparumas trumpam jungimui | Ne |
| Nominalus AC įtampos lygis | 20 ... 250 V |
| Nominalus DC įtampos lygis | 10 ... 300 V |
| Linijos dažnis | 50 ... 60 Hz |
| Tuščiosios veikos srovė | ≤ 1,5 mA |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Elektrinis pajungimas | 2 - šerdžių Kabelis |
| Kabelio ilgis | 2,5 m |
| Material cable sheath | PVC |
| Material insulation | PVC |
| Dydis | M12 |
| Montavimo tipas | Su užraktu |
| Suspaudimo momentas | 1 Nm |
| Instaliavimo tipas | vienu lygiu |
| Produkto svoris | 109 g |
| Material housing | PA - sustiprintas |
| Darbo režimo displėjus | LED geltonas |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | 0 ... 70 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |