



# Priartėjimo jutiklis SIEF-Q40S-PA-S-2L

Gaminio numeris: 538341

FESTO

Su kištuku, montavimas pusiau viename lygyje



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Kvadratinis
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Matavimo principas	Induktyvinis
Nominalus suveikimo atstumas	35 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	28,35 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 1.0 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 1.0 Varis = 1.0 Žalvaris = 1.0 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-30 ... 85 °C
Kartojimo tikslumas	0,7 mm
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Antivalentinis
Histerėzė	1,05 ... 5,25 mm
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	250 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 1,8 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 65 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	≤ 15 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	4-poliai Fixcon M12x1 Kištukas
Dydis	40x40x65 mm
Montavimo tipas	Su kiauryme
Instaliavimo tipas	Pusiau išsikišantis
Produkto svoris	156 g
Material housing	PA PBT-sustiprintas
Parodyti kada pasirošęs	LED žalias
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP67
Triukšmų atsparumas magnetiniam laukui	Nuolatinės ir kintamos srovės magnetiniai laukai
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress