


Plastikiniai vamzdeliai PUN-E-6x0,8-SW-500

Gaminio numeris: 538461

FESTO

Tinkamas naudoti su QS jungtimis, labai lankstus, atsparus hidrolizei, aprobuotas naudojimui maisto apdorojime.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2012.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	6 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	45 mm
Vidinis diametras	4,4 mm
Min. lenkimo spindulys	15 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Tinka maisto pramonei	FDA 2002/72/EG
Aplinkos temperatūra	-35 ... 50 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,018 kg/m
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	TPE-U(PU)