


Valdymo įtaisas CPASC1-AE32-DN

Gaminio numeris: 538652
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	90 mm
Aukštis	54 mm
Ilgis	80 mm
CP šakos praplėtimas	16 įėjimų 8 išėjimai (arba 16 skirstytuvų)
Fieldbus sąsaja	M12x1, 5-galvučių, A koduotas
Įrenginio-specifinė diagnostika	ConditionMonitoring Trūksta modulio CP eilėje Trumpas jungimas / perkrova, išėjimai Trumpas jungimas / perkrova, įėjimai Nepakankama įtampa, skirstytuvų sala (išplėtimas) Nepakankama įtampa, išėjimo modulis Nepakankama įtampa, jutiklio maitinimas Nepakankama įtampa, skirstytuvų sala
Komunikacijų tipai	Change of State Explicit Message Polling Strobbed I/O
Parama konfigūruojant	EDS laikmena ir grafinis simbolis
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	32
Parametrų konfigūravimas	Modulių ir sistemos parametrų sąsajos konfigūravimas Tiesioginis veikimas ir programos režimas Paprastame tekste (EDS)
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Visiems darbinės įtampos prijungimams
Papildomos funkcijos	Condition Counter
Valdymo elementai	DIL jungiklis CP nustatymams konfiguruoti rotorinio tipo jungiklis
Sparta, bodais	125, 250, 500 kBit/s Reguliavimas panaudojant DIL jungiklį
Darbinės įtampos diapazonas, nuolatinės srovės elektronika/jutikliai	20,4 ... 26,4 V
Nuolatinė darbinė įtampa, apkrovos įtampa	20,4 ... 26,4 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa, apkrovos įtampa	24 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	20 ms
Protokolas	DeviceNet
Liekamoji pulsacija	4 Vss
Liekančioji pulsacija, apkrovos įtampa	4 Vss
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos, apkrova	Priklausomai nuo skirstytuvo tipo ir jų skaičiaus
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	Elektronika: ≤200mA Jutiklio maitinimas: priklauso nuo jutiklio
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 50 °C
Sąlyginė oro drėgmė	90% esant 50° C nesikondensuojantis

Savybės	Reikšmė
Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto	PELV
Apsaugos klasė	IP20 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	200 g
Adresavimo diapazonas	0 ... 63 Ijungimas su pasukamu jungikliu
Elektrinis izoliavimas, feldbus sąsaja	Optomova
Magistralės-specifinis LED displėjus	MOD: modulio būseną NET: tinklo būseną
Produkto-specifinis LED displėjus	PL: tiekimo įkrovimas PS: elektronikos maitinimas, jutiklio maitinimas SF: sistemos klaida
Produkto ID	produktų tipas: pneumatinis vožtuvas (27 dec.) Produkto kodas: 5250 dez.
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su bėgeliu
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas