


Kondensato išleidimo įtaisas PWEA-AP-3D

Gaminio numeris: 538678

FESTO

Išoriniam prijungimui su nepriklausomu elektriniu valdikliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Rankinis valdymas	Stūmimas
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Išorinis, elektrinis, visiškai automatizuotas
Matuotas kintamasis	Pripildymo lygis
Skirstytuvo funkcija	uždaryta 3/2 Monostabilus
Valdymo elementai	Membraninė klaviatūra Su testavimo klavišu
Parodyti kada pasiruošęs	LED
Darbo režimo displėjus	LED
Darbinis slėgis	0,8 ... 16 bar
Aliarmo išėjimas	Kontakto tipo
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nominali talpa, kondensato drena	2 W
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	1 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Saugumo klasė	III
Aplinkos temperatūra	1 ... 60 °C
Produkto svoris	700 g
Elektrinis pajungimas	Kištukas M12x1 5-poliai apvalios konstrukcijos
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Kondensato nuleidimo pajungimas	PK-8
Pneumatinis pajungimas	G1/2
Medžiagos informacija, kondensato talpykla	Aliuminio liejinys
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	Plastinis