


# Kondensato išleidimo įtaisas PWEA-AC-6A

Gaminio numeris: 538679

FESTO

Išoriniam prijungimui su nepriklausomu elektriniu valdikliu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Rankinis valdymas	Stūmimas
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Išorinis, elektrinis, visiškai automatizuotas
Matuotas kintamasis	Pripildymo lygis
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Valdymo elementai	Membraninė klaviatūra Su testavimo klavišu
Parodyti kada pasiruošęs	LED
Darbo režimo displejus	LED
Darbinis slėgis	0,8 ... 16 bar
Aliarmo išėjimas	Kontakto tipo
Nominali darbinė kintama įtampa	115 V
Nominali talpa, kondensato drena	2 VA
Linijos dažnis	50 ... 60 Hz
Leidimas	C-Tick
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	1 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Saugumo klasė	III
Aplinkos temperatūra	1 ... 60 °C
Produkto svoris	700 g
Elektrinis pajungimas	Įsuktas terminalas
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Kondensato nuleidimo pajungimas	PK-8
Pneumatinis pajungimas	G1/2
Material of condensate reservoir	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Plastinis