

# Pasyvi ašių kreipiančioji FDG-63- -ZR-RF

Gaminio numeris: 538793

FESTO



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Eiga	1 ... 5.000 mm
Eigos rezervas	244 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Veleno kreipiamoji
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	$\leq 50$ m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	$\leq 10$ m/s
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Inercijos momentas I <sub>x</sub>	16.640E+03 mm <sup>4</sup>
Inercijos momentas I <sub>y</sub>	5.997E+03 mm <sup>4</sup>
Maksimali jėga F <sub>y</sub>	600 N
Maksimali jėga F <sub>z</sub>	600 N
Maksimalus momentas M <sub>x</sub>	65 Nm
Perstūmimo jėga	5 ... 30 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	138,4 g
Montavimo tipas	su priedais
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover cap	PA
Material guide rail	Plienas
Material of guide component	Plienas
Material housing	Aliuminis anoduotas