

Daugiakaištis CPV10-VI-P4-M7-C


Gaminio numeris: 538808

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Skirstytuvų salai CPV.](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Skyriaus sertifikatas	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex eb IIC Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tb IIIC Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	320 g
Informacija	atitinka RoHS Be halogeno Free of copper
Material seals	NBR
Material plate	Aliuminio liejinys