


# Daugiakaištis CPV10-VI-P2-M7-D

Gaminio numeris: 538811

FESTO

Skirstytuvų salai CPV.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė  |
|--|--|
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                 | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions<br>To UK RoHS instructions   |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims       | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX) |
| Skyriaus sertifikatas                        | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X   |
| ATEX kategorijos dujos                       | II 2G  |
| ATEX kategorijos dulės                       | II 2D  |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo               | Ex eb IIC Gb   |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo             | Ex tb IIIC Db  |
| Nesprogi aplinkos temperatūra                | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Produkto svoris                              | 80 g   |
| Informacija                                  | atitinka RoHS<br>Be halogeno<br>Free of copper   |
| Material seals                               | NBR  |
| Material plate                               | Aliuminio liejinys   |