



Valdymo linija KES-MC-1-SUB-15-5

Gaminio numeris: 538920
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Jėjimų/išėjimų sujungimui su bet kuriuo PLV.

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	15
Electrical connection 1, occupied pins/wires	15
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	18
Electrical connection 2, occupied pins/wires	15
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 24 V
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio priedas	tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai
Bending radius, fixed cable installation	≥ 40 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 75 mm
Kabelio skersmuo	10 mm
Kabelio struktūra	18x0,34 Ekranuotas
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,34 mm ²
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugos klasė	IP54
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress