


# Pavara FKC-40

Gaminio numeris: 538962

FESTO

Tiesinei pavarai DGC-G



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Radialinis nukrypimas +/-	2,5 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Mažiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	3.000 N
Didžiausias leistinas svoris jėgos kryptimi +/-	1.400 N
Produkto svoris	180,2 g
Informacija	atitinka RoHS
Material joint	PA - sustiprintas
Material on ball stud	aukštai legiruotas plienas
Material plate	Aliuminio liejinys