


Priartėjimo jutiklis SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

Gaminio numeris: 538990

FESTO

Elektrinis, herkoninis kontaktas, pavaroms su 8 mm pločio grioveliu jutikliams, be montavimo rinkinio, su kabeliu, karščiui atspari versija.
Reikalingas atskiras tvirtinimo komplektas SMB-8E (D.Nr. 178230).



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	5 ... 250 V
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	120 mA
Kabelio ilgis	2,5 m
Elektrinis pajungimas	2 - šerdžių Kabelis
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Konstrukcija	T- formai
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Matavimo principas	Magnetinis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
išjungimo laikas	≤ 0,1 ms
Suveikimo laikas	≤ 0,5 ms
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	10 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
Liekamoji srovė	0 mA
Įtampos kritimas	4 V
Perkrovimo galimybė	Negalimas
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C -20 ... 120 °C
Suspaudimo momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	44,3 g
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Jungties išėjimo kryptis	Šalutinis
Montavimo tipas	su priedais įdedama į lizdą iš apačios
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-O