


Checkbox CHB-C-F

Gaminio numeris: 539076

FESTO

Kompaktiškas dizainas



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skaičiavimo funkcija	Taip
Apsaugos klasė	IP64
Kodavimo įtaiso prijungimas	Pagal RS 485 specifikaciją
Išėjimai	Gera dalis, teisingai orientuota Gera dalis, neteisingai orientuota Neteisinga dalis Konvejerio įrangos valdymo įtaisai Juostinio konvejerio valdymas / parengtis “Warning” būsenos žinutė Išėjimo klaida Pasiekus nustatymą iš anksto įjungti skaitiklį PLC_Power
Įėjimai	Montuoti jutiklį 1 Montuoti jutiklį 2 Camera - Enable Išorinė klaida Counter Reset Išorinis paleidimas Išorinis jutiklis Neveiksnius klavišas Type Select 0 Type Select 1
Maksimalus skirtingų orientacijų skaičius atmintyje	8
Maksimalus atminčių skaičius	16
Parinkimų kiekis	CheckKon programinė įranga
Skaičiavimo diapazonas	1 - 2 Mrd.
Vidinis tirpusis saugiklis	8 A saugiklis
Elektroninis išėjimo ribojimas	700 mA
Maksimali bendra srovė PLV prijungime	1 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės suvartojimas su neapkrautais išėjimais	750 mA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 15 %
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Aplinkos sąlygos	Sausas Ekranavimas nuo stiprių išorinių šviesos šaltinių Galimai švariausias aplinkos oras
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	2.500 g
Kameros rezoliucija	4/100 mm
Demonstravimo laikas	128 ... 1.024 μs
Veikimo nuotolis	95 ... 99 mm
Matymo laukas	42 - 45 mm
Įvertinimo sąsaja	RS 232 sąsaja 115 Kbaud M12x1 4-poliai
Informacija	Be vario ir PTFE.