



Lygiagretūs griebtuvai HGPC-16-A

Gaminio numeris: 539269
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Savicentruojantis, gali būti naudojamas kaip išorinis ir vidinis griebtuvas, su grioveliu jutikliams.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dydis | 16 |
| Spaustuvų eiga | 5 mm |
| Maksimalus perstūmimo tikslumas | $\leq 0,2$ mm |
| Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay | 0 deg |
| Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz | 0 mm |
| Simetrinis pasukimas | $\leq 0,2$ mm |
| Kartojimo tikslumas, griebtuvas | $\leq 0,05$ mm |
| Griebtuvo pirštų skaičius | 2 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Griebimo funkcija | lygiagretus |
| Konstrukcija | Pasvirusi plokštuma valdomos sekos judėjimas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant | 83 N |
| Didžiausia jėga prie 6 barų, uždariant | 83 N |
| Darbinis slėgis | 2 ... 8 bar |
| Maksimalus griebtuvo darbo dažnis | 4 Hz |
| Min. atidarymo laikas prie 6 bar | 60 ms |
| Min. uždarymo laikas prie 6 bar | 60 ms |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant | 41,5 N |
| Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždariant | 41,5 N |
| Masės inercijos momentas | 0,272 kgcm ² |
| Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz | 80 N |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx | 2,5 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas My | 2,5 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz | 2,5 Nm |
| Tepimo intervalas kreipiamųjų komponentams | 10 Mio SP |
| Maksimaki masė išoriniam griebtuvo pirštui | 50 g |
| Produkto svoris | 241 g |
| Montavimo tipas | Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Material housing | Cinkuota Tapytas |
| Material gripper jaws | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |