


Sukamas paskirstytojas GF-1/4-1/8

Gaminio numeris: 539291

FESTO

Besisukantis apie ašį šakotuvą, 1- įėjimas 4- išėjimai.
Paveikimo jėga priklauso nuo pradinio aukščio.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	8 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Standartinis srauto pralaidumas 1-2.1 (6->0)	1.730 l/min
Standartinis srauto pralaidumas 1-2.x atviras (6->0)	4.050 l/min
Maksimalus greitis	3.000 1/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Use 5 µm filter when operating with water Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Maksimalus priveržimo momentas	2,8 Nm
Nominalus užveržimo momentas	1,65 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija	atitinka RoHS