


Priartėjimo jutiklis SME-8F-DS-24V-K0,3-M5D

Gaminio numeris: 539492

FESTO

Elektrinis, pavarom su 8 mm pločio grioveliu. Montuojamas iš viršaus, M5 šakutė.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Nominalus AC įtampos lygis	10 ... 30 V
Jungiklio išėjimas	Kontakto tipo
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	500 mA
Kabelio ilgis	0,3 m
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu M5x0,5
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Paremtas standartu	DIN EN 60947-5-2
Konstrukcija	T- formai
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Magnetinis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
išjungimo laikas	30 μs
Suveikimo laikas	0,5 ms
Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė	10 VA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Suspaudimo momentas	0,6 Nm
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	30 mm
Produkto svoris	10 g
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio tipas	LiFY11Y
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, izoliuojanti įvorė	PVC
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Žalvaris Auksuota