


Pajungimo kabelis NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Gaminio numeris: 539508

FESTO

atstumo sensoriams, padėties siūstuvams, slėgimo jungtukui, srauto sensoriams, optiniai ir induktyviniai jutikliai.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Kabelio priedas	tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai
Nominalus AC įtampos lygis	30 V
Nominalus DC įtampos lygis	30 V
Leidžiama srovės apkrova	1,7 A
Užterštumo laipsnis	3
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Maksimalus įtempimo momentas, kištuko lizdas	0,3 Nm
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	30 mm
Laido galai	Laido antgalis
Elektrinis pajungimas	Tiesi šakutė / kabelis M5x0,5 / atviru galu. 4-polis / 3-laidis
Kabelio struktūra	3x0,14
Kabelio skersmuo	2,9 mm
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio tipas	LiFY11Y
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,14 mm ²
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle Su įvorės veržle
Spalvoti laidai	mėlynas rudas juodas
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija apie užveržimą	Žalvaris Nikeluota
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU)
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Auksoota