



# Lygiagretūs griebtuvai HGP-25-A-B-SSK

Gaminio numeris: 539635  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

savaime centruojantis, gali sugriebti iš vidaus ir išorės, su padėties indikavimu, su apsauga nuo dulkių.

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Spaustuvų eiga	7,5 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	< 0,04 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Drive system	pneumatinė
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	lygiagretus
Griebtuvo jėga	Be
Konstrukcija	Svirtis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	370 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	340 N
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	47 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	50 ms
Maksimali masė išoriniam griebtuvo pirštui	80 g
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	185 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	170 N
Masės inercijos momentas	3,831 kgcm <sup>2</sup>
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	240 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	11 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	11 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	11 Nm
Produkto svoris	737 g
Montavimo tipas	Vidinis sriegis ir centruojanti įvorė Su kiuryme ir centravimo įvore
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material cover cap	TPV
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	aukštai legiruotas plienas