


# Lizdo jungtis MSSD-C-M16

Gaminio numeris: 539709

FESTO

prijungimo standarto DIN EN 175 301 tipas A skirstytuvų magnetinėm ritėm.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Prijungimo dažnis	50
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	38 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Pasuktas kištuko lizdas Plug pattern type A to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803 Kubinės konstrukcijos
Kabelio prijungimas	M16
Leistinas kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	1,5 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Material seals	HNBR