


Lizdo jungtis MSSD-F-M16

Gaminio numeris: 539710

FESTO

standartinių skirstytuvų magnetinėm ritėm.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Prijungimo dažnis	50
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	180° rotatable
Produkto svoris	35 g
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Electrical connection 2, connection technology	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	6 A
Atsparumas smūgiams	2 kV
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio prijungimas	M16x1,5
Kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	≤ 0,75 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA - sustiprintas
Korpuso spalva	Juodas
Material seals	HNBR