


Lizdo jungtis MSSD-E-M12

Gaminio numeris: 539711

FESTO

JMEH, MEH ir MOEH skirstytuvų magnetinėm ritėm.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Prijungimo dažnis	50
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	11 g
Elektrinė jungtis 1	Angled socket, square design, 3-pin, type C
Elektrinė jungtis 2	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 300 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	6 A
Kabelio prijungimas	M12
Leistinas kabelio skersmuo	4 ... 6 mm
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm ²
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA - sustiprintas
Korpuso spalva	Juodas
Material seals	HNBR