


# Lizdo jungtis MSSD-EB-M12

Gaminio numeris: 539712

FESTO

prijungimo standarto DIN EN 175 301 tipas C skirstytuvų magnetinėm ritėm.



## Tech. Duomenys

| Savybės                    | Reikšmė                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prijungimo dažnis          | 50                                                                                                                              |
| Montavimo tipas            | Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu                                                                        |
| Montavimo pozicija         | Bet koks                                                                                                                        |
| Produkto svoris            | 11 g                                                                                                                            |
| Elektrinis pajungimas      | 3-poliai<br>Pasuktas kištuko lizdas<br>Plug pattern type C to EN 175301-803<br>Pagal DIN EN 175301-803<br>Kubinės konstrukcijos |
| Kabelio prijungimas        | M12                                                                                                                             |
| Leistinas kabelio skersmuo | 4 ... 6 mm                                                                                                                      |
| Gnybto skerspjūvis         | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                             |
| Apsaugos klasė             | IP65<br>pagal IEC 60529                                                                                                         |
| Aplinkos temperatūra       | -40 ... 125 °C                                                                                                                  |
| PWIS conformity            | VDMA24364-B2-L                                                                                                                  |
| Material housing           | PA - sustiprintas                                                                                                               |
| Material seals             | HNBR                                                                                                                            |