


Sujungimų blokas CPASC1-PRS-2-5S-M5-MP

Gaminio numeris: 539896
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Skirstytuvų salai CPA-SC.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	10,5 mm
Slėgio zonos atskyrimas	1 ir 3 ir 5
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	2
Skirstytuvo pozicijos identifikavimas	Etiketė
Darbinis slėgis	10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Garso slėgio lygis	85 dB(A)
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Produkto svoris	430 g
Skirstytuvo sąsaja, elektrinė	3-poliai
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgeliu
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su bėgeliu
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	M5
Pagalbinis oro valdymo portas 12	M5
Prapučiamos tūtos jungtis	M5
Valdomas išmetimo portas 82	M5
Valdomas išmetimo portas 82/84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/8
Informacija apie pajungimo padą	Aliuminio liejinys anoduotas