



# Slėgio reguliatorius - baterija LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

Gaminio numeris: 540042  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

2,3,4 arba 5 reguliatorių baterija be manometru.

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	DB
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	ant P- kolektoriaus tiesiogiai valdomas stūmoklio reguliatorius
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Slėgio reguliavimo diapazonas psi	7 ... 100 psi
Maksimali slėgio histerezė	0,5 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	≥ 1.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	1.000 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Material of plug screw	Plienas Galvanizuota
Material spacer pin	Aliuminio liejinys
Material manifold	Aliuminio liejinys
Material sealing ring	PVC
Material seals	NBR
Material housing	PA - sustiprintas