


Manipuliavimo modulis HSW-12-AP-SD-W

Gaminio numeris: 540230

FESTO

Pick & Place modulis detalių perkėlimui 90° kampu, su apsauginiu dangčiu ir laukimo pozicija



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	15 ... 25 mm
Dydis	12
Maksimali linijinė eiga prie 90° pasvirimo kampo	142/142 mm
Maksimali Z-eiga, laukimo pozicija	15 mm
Z eiga	80 ... 100 mm
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių. Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	linijinė kreipiančioji su sukimosi guoliais Posūkio pavara valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	4 ... 8 bar
Minimalus ciklo laikas	0,8 s
Kartojimo tikslumas, galinė padėtis	+/-0,02 mm
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus momentas Mx	1,5 Nm
Maksimalus momentas My	1,5 Nm
Maksimalus momentas Mz	1,5 Nm
Maksimali išvystoma jėga Y kryptimi	35 N
Teorinė jėga prie 6 barų	35 N
Produkto svoris	3.340 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Pneumatinė jungtis, laukimo pozicija	M5
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie medžiaga,	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie medžiaga, orinė spyruoklė	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie pajungimo padą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie medžiaga, laikiklis	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie kreipiančiąją	Termiškai apdirbtas plienas
Informacija apie medžiaga, sukama svirtis	Grūdintas plienas poliruotas
Informacija apie medžiaga, kulisa	Grūdintas plienas kietas (užgrūdintas)
Informacija apie medžiaga, jutiklių griovelis	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie medžiaga, briauna	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie medžiaga, reguliavimo važtas	aukštai legiruotas plienas