


Manipuliavimo modulis HSW-16-AS-SD

Gaminio numeris: 540239

FESTO

"Paimti ir padėti" modulis detalių perkėlimui 90° kampu, be pavaros su guoliais, su apsauginiu dangčiu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	20 ... 35 mm
Dydis	16
Maksimali tiesinė eiga prie 90° pasvirimo kampo	175/175 mm
Z eiga	80 ... 100 mm
Dempferiavimas	garso slopinimas per buferį
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Pavaros velenėlis linijinė kreipiamoji su sukimosi guoliais valdomos sekos judėjimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Kartojimo tikslumas, galinė padėtis	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus momentas ant pavaros veleno	2,5 Nm
Maksimali ašinė jėga ant pavaros veleno	30 N
Maksimalus momentas Mx	2,5 Nm
Maksimalus momentas My	2,5 Nm
Maksimalus momentas Mz	2,5 Nm
Didžiausia leistina apkrova	1,5 kg
Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną	75 N
Maksimali išvystoma jėga Y kryptimi	50 N
Produkto svoris	5.200 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir centravimo įvore
Material stops	aukštai legiruotas plienas
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material spring pressure piece	aukštai legiruotas plienas
Material sub-base	Aliuminio liejinys anoduotas
Material bracket	Aliuminio liejinys anoduotas
Material cross-guide	Termiškai apdirbtas plienas
Material swivel lever	Grūdintas plienas poliruotas
Material slotted guide plate	Grūdintas plienas kietas (užgrūdintas)
Material sensor rail	Aliuminio liejinys anoduotas
Material bar	Aliuminio liejinys anoduotas
Material adjusting screw	aukštai legiruotas plienas