


# Magistralės sąsaja SPC200-COM-DN2

Gaminio numeris: 540305

FESTO

Aktyvuojamas per DeviceNet magistrale su protokolų versijomis  
DeviceNet IO arba DeviceNet Profile



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nustatomas išėjimų skaičius	2 byte
Išėjimų skaičius paleidžiant/stapdant	2 ... 8 byte
Nustatomas įėjimų skaičius	4 byte
Įėjimų skaičius paleidžiant/stapdant	2 ... 8 byte
Palaikomi darbo riežimai	Start/Stop Nustatyti pasirinkimą
Darbinės charakteristikos	nuskaitomi ir įrašomi įėjimai/išėjimai nuskaito ir įrašo visus programos registrus nuskaito esamas pozicijas skaitmeninis nustatytos reikšmės specifikavimas
Įtaiso pajungimas	DeviceNet interfeisas
Parama konfigūruojant	EDS failas
Įrenginio-specifinė diagnostika	per būklės baitą per WinPISA
Energijos šaltinio magistralė DC	11 ... 30 V
Tipinis srovės suvartojimas, plug-in modulis	50 mA
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	80 g
Fieldbus sąsajos adreso sritis	0 ... 63 °C
Fieldbus sąsajos konstrukcija	protokolų versijos :Device Net IO ir Device Net Profile Elektrinė izoliacija Sluoksnis 1 pagal ISO/DIS 11898 Standartinis didelis greitis iki 1 Mbit Sluoksnis 2 pagal CAN specifikacija V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Elektrinis sujungimas, fieldbus sąsaja	Galinė juosta 5-poliai Open style:
Produkto-specifinis LED displejus	Modulio ir tinklo būsenos indikacija
Instaliacijos erdvė	Nuo 3 aukštyn
Informacija	Turi PWIS medžiagų