



Fieldbus adapteris FBA-CO-SUB-9-M12

Gaminio numeris: 540324

FESTO

CANopen arba Device Net pajungimui



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	CANopen DeviceNet
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	9
Electrical connection 1, occupied pins/wires	6
Electrical connection 1, type of mounting	2x screw 4-40 UNC-2A
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	apvalus
Electrical connection 2, connection type	Kištukas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 2, number of pins/wires	5
Electrical connection 2, occupied pins/wires	5
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Kabelio ilgis	0,1 m
Kabelio skersmuo	6,3 mm
Kabelio struktūra	4x0,34 Ekranuotas
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,34 mm ²
Apsaugos klasė	IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)